

ART. 104 PORTALAMPADA A SALDARE E14

1 Targhetta d'Identificazione e Caratteristiche tecniche

E14 Art.104 Portalampada a saldare
104 – E 14
Materiale: poliammide (nylon)

2 Dichiarazione di Conformità

La Imel Park srl DICHIARA

sotto la propria responsabilità, che apparecchio d'illuminazione di tipo integrato (cioè apparecchio d'illuminazione integrato nel portalampade)

modello PORTALAMPADA A SALDARE E14

è stato realizzato conforme a tutti i requisiti essenziali di sicurezza che gli concernono; nonché ai punti applicativi delle seguenti disposizioni particolari:

- Legge n. 791 del 18/10/77, dello Stato italiano, che recepisce la direttiva 73/23/CEE, relativamente alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere usato entro alcuni limiti di tensione.

Infine declina ogni responsabilità per sinistri a persone o cose derivanti da manomissioni delle lampade da parte di terzi, ovvero da carenze di installazione, manutenzione o riparazione.

16/11/2015

3 Collaudo Garanzia e Responsabilità

Collaudo : L'apparecchiatura viene inviata al cliente, dopo avere superato i test ed i collaudi previsti dal costruttore, in ottemperanza alle leggi vigenti.

Garanzia : Questo prodotto è garantito per due anni dalla data di acquisto su difetti di materiali o di fabbricazione. La garanzia si limita alla sostituzione di parti difettose quando l'apparecchio viene reso alla IMEL PARK in porto franco. La garanzia decade se l'apparecchio viene manomesso o danneggiato da un incidente, corto circuito causato da collegamenti impropri o da danneggiamenti causati da uso improprio. Si declina ogni responsabilità per danni dovuti a manipolazione errata, uso inappropriato o usura. Per usufruire della garanzia è indispensabile spedire l'apparecchio in garanzia unitamente alla copia del documento di acquisto, scontrino o fattura, indicante: data e nome del rivenditore. Si intende esclusa ogni altra garanzia.

Responsabilità : La Ditta IMEL PARK non è comunque responsabile per anomalie di funzionamento o guasti generici, provocati dall'utilizzo non consentito dell'apparecchiatura o da interventi e/o modifiche effettuate da persone esterne non autorizzate dalla stessa IMEL PARK.

4 Installazione

- Eseguire foro di diametro 20 mm;
- infilare il portalampada dal retro della superficie;
- Posizionare avvitando la base del cabochon nella parte superiore del porta lampada;
- Saldare i cavi alle alette trasmettitori ;

5 Dimensioni

H tot 2,70 cm
Portalampada:
H 2,10 cm
Ø 1,40 cm
Parte piatta d'appoggio:
L. 2,8 cm
L. 2,18 cm;

